

蓄圧式住宅用消火器

KLA-1PH KLB-2PH AKA-5PHY3

放射時間が長い消火器です

約34秒の長い放射時間で、確実に消火。
 再燃も防ぎます。(KLB-2PH)



消火器にはリサイクルシールが貼付されています。
 「廃消火器リサイクルシステム」は、寿命を迎えた
 消火器を安全に回収してリサイクルする取り組みです。

リサイクルシールには、回収拠点
 (指定引き取り場所、特定窓口等)以降の運搬費、
 処理費が含まれております。

※ユーザー様から回収拠点までの費用は含まれておりません。
 尚、一部保管費用を要する場合があります。



KLA-1PH
 製品コード 361255
 本体価格 12,100円(税込10%)
 本価格にはリサイクルシール代金を含んでおりません

KLB-2PH
 製品コード 361329
 本体価格 14,300円(税込10%)
 本価格にはリサイクルシール代金を含んでおりません

AKA-5PHY3
 製品コード 342518
 本体価格 13,750円(税込10%)
 本価格にはリサイクルシール代金を含んでおりません

住宅用消火器

設置義務のある防火対象物には
業務用消火器を設置してください。

住宅用消火器


KLA-1PH KLB-2PH AKA-5PHY3

仕様


品名	KLA-1PH	KLB-2PH	AKA-5PHY3
型式番号	消第24～13号	消第27～56号	消第2019～1号
使用薬剤	強化液	強化液	粉末(ABC)
総質量	約 2.41kg	約 3.46kg	約 2.82kg
薬剤質量	1.0リットル	1.5リットル	1.5kg
全高	約 390mm	約 467mm	約 400mm
最大幅	約 140mm	約 143mm	約 130mm
使用温度範囲	-20～+40℃	-20～+40℃	-30～+40℃
放射時間	約 22秒 (20℃)	約 34秒 (20℃)	約 15秒 (20℃)
放射距離	3～6m (20℃)	3～5m (20℃)	3～5m (20℃)
耐圧試験圧力値	2.00MPa	2.00MPa	2.00MPa
放射機構	開閉バルブ式	開閉バルブ式	開閉バルブ式

特長


- **点検が容易です**
消火器内部の蓄圧された圧力が、ゲージを一目見るだけでわかります。
- **放射時間が長い消火器です**
約34秒の長い放射時間で、確実に消火。再燃も防ぎます。(KLB-2PH)
- **住宅の火災に最適です**
オールマイティーな火災に対応する消火器です。
- **有効年数は5年です**
住宅用消火器は詰め替えができません。有効期限を過ぎた消火器は新しいものとお取替え下さい。
- **積極的な安全投資を!!**
あと一本あったら!! という悔いを残さぬゆとりある
消火作業をするため、消火器は複数設置をしてください。



使用方法



注意



⚠️ 住宅用消火器も、6ヶ月に1回の外観点検が必要です。
消火器は圧力容器です。取扱説明書をよく読んで、ご使用ください。

*仕様は改良のため予告無く変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。*詳しくは取扱説明書をご参照ください。

優秀な消防設備士の当社特約店

マルヤマエクスセル株式会社

インターネットホームページ・アドレス <http://www.maruyamaexcell.co.jp>

本社 / 〒101-0047 東京都千代田区内神田3-4-15

お客様相談窓口 (丸山サポートセンター) 無料通話 0120-898-114

防災企画業務課 / 〒283-0044 千葉県東金市小沼田1624-1 ☎0475-52-8755 FAX 0475-52-5999

東日本営業所 東北グループ | 西日本営業所 名古屋グループ

東日本営業所 東京グループ | 西日本営業所 大阪グループ

東日本営業所 千葉グループ | 西日本営業所 九州グループ